


Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3569 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Inhoud	261374 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Coating	gecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HB7140-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3569 160408