



## Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3517 070202 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schneidstoff                                | HM              |
| Inhalt                                      | 260351 HB7130-2 |
| Schnitttiefe $a_p$ max                      | 1,75 mm         |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | DCMT 070202     |
| Toleranz                                    | M               |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Schnitttiefe $a_p$ min                      | 0,15 mm         |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm    |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 270 mm/min |
| Eckenradius                                 | 0,2 mm          |
| Vorschub f                                  | 0,1 - 0,3 mm/U  |

## Datenblatt

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden   | 2                             |
| Stückzahl                  | 50                            |
| Schlucht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten                    |
| Sorte                      | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung           | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher                | VS                            |
| Produktart                 | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3517 070202