



Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160612



Données de commande

N° commande	GG2908 160612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	1,2 mm
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	250170 HB7140-2
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	5,5 mm
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Quantité	30
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2908 160612