



Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3936 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p max	2,75 mm
Inhalt	260377 HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttief a _p	0,4 - 1,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3936 11T302