



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2849 110202
GTIN	4067263095729
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260980 HB7020-2
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2849 110202