

**Vorteilspack RCMX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2825 1204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	RC.X 1204
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Inhalt	260650 HB7020-2

Datenblatt

Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2825 1204