

Garant

Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2946 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,55 mm
Material de corte	MD
Cantidad	30
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $p_{\max.}$	4:25 mm
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Contenido	251224 HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Número de cambios/cortes	8
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2946 120408