

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca VNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7035-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2474 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
Zawartość	251802 HB7035-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2474 160404