

Garant

Pack promotionnel Plaquettes VNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7010-2



Données de commande

N° commande	GG2472 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Sommaire	251802 HB7010-2
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,5 mm
Application principale	P

Fiche technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2472 160404