



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2939 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251142 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2939 120404