

Garant

Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG2800 09T302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,15 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,25 mm
Contenido	260056 HB7010-2
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Hoja de datos

Número de cambios/cortes	2
Cantidad	30
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2800 09T302