


Garant

Pack promotionnel Plaquette de fraisage XNEX 080608, HU7710, 50 pièces



Données de commande

N° commande	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Adapté(s) pour:

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

Contenu:

50 × 215184 ALU

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,15 mm
Sommaire	50
Code ISO plaquette	XNEX080608
Nuance	HU7710
Type d'outils	Carbure

Fiche technique

Profondeur de coupe max. $a_p \text{ max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1320 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG2136-ALU>