

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 09T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3537 09T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,25 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	50
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	260762 HB7120-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Rază la colț	0,4 mm

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărământor de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3537 09T304