

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 120416**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2908 120416
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Obsah	250162 HB7140-2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Počet kusov	30

Technický list

Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	1,05 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Tolerancia	M
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2908 120416