

HOLEX

Pachet HOLEX Pro Steel burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți, Ø DC h7: 4mm



Date comandă

Numărul de comandă	GG1672 4
GTIN	4045197987891
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Tăișurile principale drepte și un **profil special de canal** asigură o bună evacuare a șpanului. Geometria robustă a tăișului asigură găurirea performantă și sigură. Posibilități numeroase de utilizare în oțeluri datorită unei combinații de carbură cu granulație foarte fină și acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Cu ascuțire conică.

Similar Cod 122776.

Forma HB se livrează la același preț cu Cod GG1673.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată L_2	30 mm
Ø nominal D_c	4 mm
Lungimea totală L	74 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Toleranță Ø nominal	h7

Lungimea canalului de aşchii L_c	36 mm
Număr de dinţi Z	2
Avans f în oţel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/rot
Standard	DIN 6537
Conţinut	5
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Execuţie	6xD
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	indicat în anumite condiții	160 m/min	N
Oţel $< 500 \text{ N/mm}^2$	recomandat	125 m/min	P
Oţel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat	115 m/min	P
Oţel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	95 m/min	P
Oţel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	recomandat	90 m/min	P
Oţel $< 1400 \text{ N/mm}^2$	recomandat	65 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	35 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	indicat în anumite condiții	30 m/min	M
Fontă	recomandat	100 m/min	K

GGG	recomandat	65 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		

Accesorii

HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindricăDIN 6535 HA Ø DC h7 (mm sau inch) 4

122776 4