

Garant
Power Q greitaigė freza su cilindrinio koto, keičiamoms plokštelėms XO..

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

 Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L , skirtas $\alpha_{\max}$	6,13 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,73 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
$\varnothing D_3$	8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,3 mm

Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto forma	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP