

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2863 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	261232 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2863 160404