

Garant**Pack promotionnel Produit d'étanchéité plane 5GP74****Données de commande**

N° commande	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Produit d'étanchéité qui durcit en l'absence d'air entre des surfaces métalliques extrêmement serrées.

Type **5GP74**. Permet d'étanchéifier les brides et les surfaces. Film d'étanchéité à durcissement rapide et relativement flexible.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Maniabilité après	5 - 20 min
Ecart maximal	0,25 mm
Démontage	avec outil normal
Point d'éclair	100 °C

pour applications	Raccord à bride
pour applications	Surfaces étanches
Plage de températures	-55 - 180 °C
Température de stockage	5 - 23 °C
Classe de résistance	Moyen
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Contenance	50 ml
Densité	1,09 g/cm ³
Forme	liquide
Viscosité dynamique	23000 - 35000 mPas
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	résistant à l'eau
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Couleur	orange
pour matériau	Métallurgie
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Utilisable après	3 - 6 h
Couple initial de décollement min.	10 - 20 Nm
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Produit d'étanchéité plane GARANT GreenPlus5GP74
Contenance 50 ml

088067 50