

Garant

Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3516 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Inhalt	260359 HB7120-1
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3516 11T304