

Garant**Master Mute vyvrtávacie tyče A.. SDUCL 93°, na otočné rezné platničky DC., vľavo****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265015 32/11
GTIN	4069515024785
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Možnosť skrátenia vyvrtávacích tyčí až do dĺžky L_{min} . Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	192 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	288 mm
Držiak ISO-kód	A32X SDUCR/L11
Skrutka podložky	269013 8
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Podložka	269005 18
Norma	Výrobná norma
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Ø stopky D_s	32 mm
Séria	Master Mute

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
L_{min}	192 mm
Pripojovací závit	G1/2
Druh použitia	ľavé
Prevedenie stopky	Oceľ
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/265015-32/11>