

**Garant**

### Portainserti con bloccaggio Master Eco corto SVJCL 93°, per inserti VC.., sinistra



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Classe articolo	21U

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

##### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

#### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	85 mm
Dimensione codolo	16 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 1616X11
Aampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	35 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269023 1

## Scheda tecnica

Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/261137-16/11>