

Garant**Freză unghiulară Softcut® cu coadă Weldon, pentru plăcuțe amovibile AP..****Date comandă**

Numărul de comandă	215560 20/3
GTIN	4045197408853
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1335..
Lungimea totală L _{ges}	90 mm
Ø tăişului D _c	20 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Fișă de date

Lungime activă L_1	40 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	14,5 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,7 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,19 grad
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Forma cozii	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Freză circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/215560-20/3>