

**KÄRCHER**

### Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-65SET



#### Bestelldaten

Bestellnummer	078522 IVR-65SET
GTIN	
Artikelklasse	07D

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
- **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
- **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**

##### Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.

#### Technische Beschreibung

Staubklasse – Sauger	L
Netzfrequenz	50 Hz
Energieversorgung	Netzbetrieben
Breite	523 mm
Leistungsaufnahme	2400 W

## Datenblatt

Behältervolumen	65 l
Schlauch-Ø	DN50 mm
Vakuum	235 mbar
Saugschlauch-Länge	3 m
Luftvolumenstrom	144 l/s
Höhe	960 mm
Länge	711 mm
Nennspannung	220 V
Gewicht	44 kg
Produktart	Nass- und Trockensauger