

Garant**SNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 120412****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2945 120412
GTIN	4067263094678
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	30
Hjørneradius	1,2 mm
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Indhold	251226 HB7130-2
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Antal skift/skær	8

Datablad

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2945 120412