

Garant**CCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 09T302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3806 09T302
GTIN	4067263097389
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Obsah	260148 HU7310
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T302
Počet kusov	50
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3806 09T302