


**Garant**

### Pack promotionnel Forets courts à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces



#### Données de commande

N° commande	GG1115 3,5
GTIN	4069515044349
Classe d'article	GGN

#### Description

##### Exécution:

Alésages précis grâce à la **grande précision de concentricité** et au **profil de goujure spécial**. Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Comme 113265.

##### Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D) sur machines CN et automatiques.

##### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Description technique

Queue	Queue cylindrique
Ø nom. $D_c$	3,5 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	14,8 mm
Norme	DIN 1897
Ø queue $D_s$	3,5 mm
Nombre de dents Z	2

## Fiche technique

Avance $f$ dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/tr
Tolérance Ø nominal	h8
Sommaire	10
Angle de pointe	118 degré
Longueur des goujures $L_c$	20 mm
Longueur totale L	52 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	75 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	65 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	40 m/min	K
CuZn	adaptée	50 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

---

## #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1115 3,5

---