

**Fordelspakning WNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning, 30 stk.
HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3928 080404
GTIN	4067263093671
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
Antal skift/skær	6
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Indhold	252094 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3928 080404