

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2908 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Inhalt	250152 HB7140-2
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30

Datenblatt

Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2908 09T308