

Garant**TNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7130-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2956 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Darabszám	50
Tartalom	251432 HB7130-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	6

Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2956 160404