

Garant

CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7020-2, Velikost: 09T302



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2801 09T302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T302
Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260056 HB7020-2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2801 09T302