

Garant**TNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2959 160404
GTIN	4067263094739
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal	30
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Inhoud	251542 HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7130-2
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2959 160404