

Garant**Voordeelsverpakking wisselplaat ANGX 10T308ZEER, HB9740****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**T.b.v.:**

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052 – 213058.

Inhoud:

50 × 213070 INOX

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.**Technische beschrijving**

Voeding f_z per tand	0,8 mm
Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	ANGX10T308
Soort	HB9740
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
Lucht	geschikt		

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG2133-INOX>