

Garant

Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7035-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2451 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Inhalt	251222 HB7035-2
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2451 120404