



**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HBT020**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG3902 120404 |
| GTIN             | 4067263092490 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

### Opis techniczny

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                  |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne            |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 100 - 280 mm/min   |
| Zawartość                                           | 250196 HBT020      |
| Zastosowanie główne                                 | P                  |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$            | 0,25 mm            |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,8 - 5 mm         |
| posuw $f$                                           | 0,1 - 0,45 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | CNMG 120404        |
| powłoka                                             | TiCN               |
| promień naroża                                      | 0,4 mm             |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$           | 4,25 mm            |
| Materiał ostrza                                     | HM                 |
| liczba sztuk                                        | 30                 |

## Karta danych

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Gatunek           | HBT020                                 |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągly         |
| Łamacz wiórów     | PM                                     |
| Rodzaj produktu   | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3902 120404