



Livella a squadra digitale µLevel 200, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467574 10
GTIN	2050002124752
Classe articolo	40W

Descrizione

Esecuzione:

L'allineamento preciso delle macchine è fondamentale per il montaggio e il controllo qualità. Con µLevel® II di Status Pro puoi ottenere in modo rapido ed efficiente una precisione di 0,001 mm/m. Il sistema è calibrato e pronto all'uso in un minuto, perfetto per le misurazioni dirette in loco. L'alloggiamento di µLevel® II è montato su un cuscinetto flottante, che impedisce di trasferire alla base le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura.

Vantaggi:

- Due classi di precisione: scegli tra 1 µm/m o 10 µm/m, a seconda delle tue esigenze.
- Alloggiamento montato su cuscinetto flottante: le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura non possono essere trasferite alla base.
- LED a inclinazione: lettura semplice e feedback immediato.
- Pannello di comando resistente all'olio.
- Attacco USB e connessione Bluetooth: flessibilità e semplicità di elaborazione dei dati.
- Connessione wireless al software: elaborazione dei dati comoda ed efficiente.
- Struttura del menu semplice per evitare errori operativi.
- Maniglia: inclinabile su tre livelli e rimovibile per un uso versatile.
- Rilevamento di errori di pitch e roll.
- Misurazioni differenziali e automatizzate.

Fornitura:

Scheda tecnica

2 × livelle a squadra, dispositivo di indicazione a distanza, valigetta, caricabatterie, alimentatore, batteria.

Descrizione tecnica

Campo di applicazione	$\pm 10 \text{ mm/m}$
Limite di errore	$\pm 10 \mu\text{m/m} + 0,05\% \text{ mm/m}$
Larghezza	47 mm
Altezza	170 mm
Lunghezza	150 mm
Tipo di prodotto	Livella a squadra