


**Fordelspakning HOLEX Clever Tap maskinsnittapper****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5256 M12
GTIN	4067263135258
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	10,2 mm
Gevind-Ø	12 mm
Indhold	5"
Gevindtype	M
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M12

Datablad

Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Gevinddybde	30 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaftfirkant □	7 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	Clever Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
------	-------

våd, maksimal	egnet
---------------	-------

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/GG5256-M12>