

Garant

Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 09T302



Données de commande

N° commande	GG3500 09T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,15 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Sommaire	260056 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3500 09T302