



### Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 110304



#### Données de commande

N° commande	GG2691 110304
GTIN	4067263097051
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Avance $f$	0,05 - 0,35 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	1,75 mm
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Type d'outils	HM
Sommaire	261252 HBT130
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 mm/min
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Quantité	30

## Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2691 110304