

**Garant**

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,  
HB7010-2**



---

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2475 160408 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

---

---

**Technische Beschreibung**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff                | HM                 |
| Inhalt                      | 251804 HB7010-2    |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 4                  |
| Schnitttiefe $a_p$ min      | 0,55 mm            |
| Eckenradius                 | 0,8 mm             |
| Vorschub f                  | 0,2 - 0,5 mm/U     |
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,3 - 4 mm         |
| Hauptanwendung              | P                  |

---

## Datenblatt

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$ max                      | 2,5 mm                        |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 140 - 440 mm/min              |
| Stückzahl                                   | 50                            |
| Sorte                                       | HB7010-2                      |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich                |
| Spanbrecher                                 | SM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2475 160408