



## Pack promotionnel Fraise carbure monobloc, 5 pièces



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3618 5      |
| GTIN             | 4062406199319 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description

#### Exécution:

6 dents au minimum confèrent une **très faible génération de vibrations**.

Modèle très robuste grâce à l'âme renforcée.

**Comme 203618.**

### Description technique

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ø dents $D_c$   | 5 mm                |
| Longueur totale L   | 57 mm               |
| Nombre de dents Z   | 6                   |
| Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,032 mm            |
| Longueur de coupe $L_c$   | 13 mm               |
| Angle d'hélice  | 45 degré            |
| Queue   | DIN 6535 HA avec h6 |
| Direction de l'approche   | horizontal          |
| Ø queue $D_s$   | 6 mm                |
| Tolérance Ø nominal   | h10                 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Angle du chanfrein de bec               | 90 degré               |
| Sommaire                                | 5                      |
| Revêtement                              | TiAlN                  |
| Type d'outils                           | Carbure monobloc       |
| Norme                                   | Norme usine            |
| Type                                    | N                      |
| Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage |
| Arrosage interne                        | non                    |
| Bague de couleur                        | Sans                   |
| Type de produit                         | Fraise à dresser       |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation         | $V_c$     | Code ISO |
|--------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée            | 160 m/min | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée            | 140 m/min | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée            | 120 m/min | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée            | 110 m/min | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée            | 100 m/min | P        |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée            | 70 m/min  | H        |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée            | 60 m/min  | H        |
| av. arrosage max.              | adaptée            |           |          |
| av. arrosage min.              | Moyennement adapté |           |          |
| à sec                          | Adapté             |           |          |
| Air                            | Adapté             |           |          |

## Accessoires

Fraise carbure monobloc Ø DC 5 mm

203618 5