

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3525 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260458 HB7140-2
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3525 11T302