

Garant

Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 160612



Données de commande

N° commande	GG2417 160612
GTIN	4067263092667
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	5,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 mm/min
Classement finition/ébauche	ébauche
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	1,2 mm
Sommaire	250336 HB7020-2
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm

Fiche technique

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2417 160612