


**Garant**

## Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2861 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Inhalt	261224 HB7010-2
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	1.75 mm
Hauptanwendung	P

## Datenblatt

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2861 110304