


**Punte elicoidali in HSS-E, Ø DC h8: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1407 10
GTIN	4045197911230
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.

Come n. art. 114405.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	87 mm
Norma	DIN 338
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D_c	10 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza complessiva L	133 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Angolo di affilatura	135 grado

Codolo	codolo cilindrico
Contenuto	20
Materiale da taglio	HSS E
Modello	N
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
--	-----------