

Garant

Inserto APMT 100305 TR (formato convenienza), HB7635



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800 – 215870.

Contenuto:

50 x 215920 INOX

Nota:

Valori indicativi di lavoro

Per $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max.} = 4,8$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Contenuto	50 pz.
Codice ISO Inserto	APMT 100305 TR
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	600 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	50 m/min	S
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG2128-INOX>