



Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD..



Bestelldaten

Bestellnummer	212910 100/7
GTIN	4045197514394
Artikelklasse	21O

Beschreibung

Ausführung:

Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch **selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung**. **Optimierte Geometrie** für reduzierte Schnittkraft, dadurch **geringere Belastung der Hauptspindel**.

Vorteil:

Besonders ökonomisch durch **äußerst stabile 4-schneidige** Wendeplatten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	1,8 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
$\emptyset D_3$	79 mm
Aufnahmebohrungs- \emptyset	32 mm

Datenblatt

passende Wendeschneidplatte	XD.. 120408
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Anzahl Schneiden Z	7
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	179 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	198 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,85 mm
Rampinglänge L für a_{max}	78,5 mm
Rampingwinkel a_{max}	0,22 Grad
Serie	FeedKing
Einstellwinkel κ	12 Grad
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräswerwendung	Ramping
Fräswerwendung	Zirkularfräsen
Fräswerwendung	Plungen
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/212910-100/7>