

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2978 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Inhalt	251954 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Stückzahl	30
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2978 060408