



## Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2931 150612
GTIN	4067263094418
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Inhalt	250864 HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Eckenradius	1,2 mm

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_p$ max	3.75 mm
Schnitttiefe $a_p$ min	0,8 mm
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2931 150612