

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura DNMG 50 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3911 150608
GTIN	4067263093046
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Contenuto	250786 HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3911 150608
