

**Garant**

### Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 120416



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG2410 120416
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Contenido	250162 HB7010-2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 440 mm/min
Código ISO plaqüita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	1,05 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 4 mm
Aplicación principal	P

## Hoja de datos

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	1,6 mm
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2410 120416